

Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączy odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączy modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Tuleja łącząca (terminal), przykręcany, Szerokość: 4.9 mm, Wysokość: 4.9 mm, Głębokość: 8 mm, Liczba biegunów: 1, miedź
Nr zam.	0266700000
Typ	VH 8/4.9/3.3
GTIN (EAN)	4008190152031
Ilość	100 szt.

