

Q 4 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 4 1 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 7.90, Izolowany: Nie, Szerokość: 29.7 mm
Nr zam.	0456900000
Typ	Q 4 SAK6N
GTIN (EAN)	4008 190032579
Ilość	50 szt.

