

Q 3 SAK10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 57 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 9.90, Izolowany: Nie, Szerokość: 26.8 mm
Nr zam.	0457200000
Typ	Q 3 SAK10
GTIN (EAN)	4008190135379
Ilość	50 szt.

