

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Dławnice kablowe typu A2L są odpowiednie do kabli nie-zbrojonych, zapewniają ognioszczelność Ex d oraz podwyższony stopień ochrony przeciwwybuchowej Ex e.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, stal nierdzewna 1.4404
Nr zam.	<a href="#">1185340000</a>
Typ	A2LS/50S/M50-WM
GTIN (EAN)	4050118080568
Ilość	6 szt.



**Dane techniczne**

ECLASS 15.0

27-14-08-04

**A2LS/50S/M50-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Akcesoria****Nakrętki zabezpieczające ze stali nierdzewnej, surowe**

Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	SKMUS M50-W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1185730000</a>	SKMU SS (nakrętka kontruująca ze stali nierdzewnej), Nakrętka
GTIN (EAN)	4050118233773	kontruująca, M 50, 5.3 mm, stal nierdzewna 1.4404
Ilość	30 ST	

**Podkładka płaska nylonowa – GWDR**

Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	GWDR M50-W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1185650000</a>	zamknięte, M 50, nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078312	
Ilość	25 ST	