

GWDR M20-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	zamknięte, M 20, nylon 6
Nr zam.	1185610000
Typ	GWDR M20-W
GTIN (EAN)	4050118078305
Ilość	100 szt.

GWDR M20-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Średnica	20 mm	Masa netto	0.89 g
----------	-------	------------	--------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-50 °C... 120 °C
----------------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

średnica zewnętrzna	30 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
zakres temperatur roboczych, maks.	120 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C
Halogenki	bezhalogenowy	grubość	2.00 mm
Dławnica kablowa	M 20	Materiał podstawowy	nylon 6
średnica pierścienia uszczelniającego	20.00 mm	gwint (zewnątrzny)	M 20
średnica wewnętrzna D2	20.30 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		