

**A2LC/50/M50-M50F-WM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dławnice kablowe typu A2LC są odpowiednie do kabli niebrojonych, mają przyłącze rurki kablowej z gwintem wewnętrznym, zapewniają ognioszczelność Ex d oraz podwyższony stopień ochrony przeciwwybuchowej Ex e.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |  |
|------------|--|
| Wersja     | A2LC (nieuzbrojona Klippon dławnica kablowa Ex e/d, z gwintem przyłącza kanału kablowego), Dławnica kablowa, proste, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, mosiądz, niklowany |
| Nr zam.    | <a href="#">1205160000</a>   |
| Typ        | A2LC/50/M50-M50F-WM  |
| GTIN (EAN) | 4050118074659  |
| Ilość      | 6 szt.   |



## A2LC/50/M50-M50F-WM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

Nr certyfikatu (IECEX)                      IECXTPS 16.0004X

### Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 |             |             |

## A2LC/50/M50-M50F-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Podkładka płaska nylonowa – GWDR



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |                          |
|------------|----------------------------|--------|--------------------------|
| Typ        | GWDR M50-W                 | Wersja |                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1185650000</a> |        |                          |
| GTIN (EAN) | 4050118078312              |        |                          |
| Ilość      | 25 ST                      |        |                          |
|            |                            |        | zamknięte, M 50, nylon 6 |

## Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |   |
|------------|----------------------------|--------|---|
| Typ        | SKMU M50 MS                | Wersja |   |
| Nr zam.    | <a href="#">1737040000</a> |        |   |
| GTIN (EAN) | 4008190956516              |        |   |
| Ilość      | 25 ST                      |        |   |
|            |                            |        | SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu), Nakrętka kontruująca, M 50, 5 mm, mosiądz, niklowany |