


**Q 2 DLI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 24 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szerokość: 11.1 mm
Nr zam.	<a href="#">1312500000</a>
Typ	Q 2 DLI
GTIN (EAN)	4008 190039837
Ilość	50 szt.

