

Zdjęcie produktu



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, srebrnoszary, 192 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 46.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 10 mm
Nr zam.	1393020000
Typ	WQV 70N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359251
Ilość	5 szt.

Accessories**połączenie pomocnicze**

Dodatkowe złącze umożliwia utworzenie odrębnego zacisku napięcia. Można to wykorzystać na przykład do awaryjnego zasilania przed wyłącznikiem głównym lub po prostu jako dodatkowe złącze w aplikacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VH 25.2/8/6.4	Wersja	
Nr zam.	1967110000	Seria W, Gilza separująca	
GTIN (EAN)	4032248739196		
Ilość	5 ST		