



Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW
lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe
stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | końcówka kablowa,izolowana złączka do przewo- dów,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Nr zam. | 1492630000 |
| Typ | KQIG-M4/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302424 |
| Ilość | 100 szt. |

Technical data

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | |
|------------|--------|
| Masa netto | 0.91 g |
|------------|--------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Łączniki

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2.5 mm ² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1.5 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu | 2.5 mm ² | izolacja | dostępny |
| Materiał/tworzywo sztuczne | PC | Otwór | C 4 |
| Kolor identyfikacyjny | niebieski | Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 2.3 mm |
| Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 8 mm | Długość połączenia (l) | 18 mm |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 4.3 mm | Średnica wewnętrzna kołnierza (d4) | 4.5 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Drawings



Accessories

Crimping tools



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków. Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HTI 15 | Wersja |
| Nr zam. | 9014400000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złązek |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | kablowych, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Zagniatanie podwójne |
| Ilość | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 | Wersja |
| Nr zam. | 9006120000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne |
| Ilość | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Wersja |
| Nr zam. | 9202850000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złązek |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | kablowych, 0.5mm ² , 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie |
| Ilość | 1 ST | równoległe |