

VQB 1.5/50 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkręcane do złączy modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, czerwony, 17.5 A, Liczba biegunów: 50, Raster w mm (P): 6.20, Izolowany: Tak, Szerokość: 4.2 mm
Nr zam.	1633290000
Typ	VQB 1.5/50 RT
GTIN (EAN)	4008190257750
Ilość	5 szt.

