

## VQB 1.5/50 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-  
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.  
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania  
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-  
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-  
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe  
i wkręcane do złączy modułowych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, czarny, 17.5 A, Liczba biegunów: 50, Raster w mm (P): 6.20, Izolowany: Tak, Szerokość: 4.2 mm
Nr zam.	<a href="#">1635120000</a>
Typ	VQB 1.5/50 SW
GTIN (EAN)	4008190262761
Ilość	5 szt.

