


WQV 16N/2 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, niebieski, 76 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 11.90, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.6 mm
Nr zam.	1687640000
Typ	WQV 16N/2 BL
GTIN (EAN)	4008190853150
Ilość	50 szt.

Accessories**Narzędzia do cięcia i uwalniania złączy poprzecznych**

do połączeń poprzecznych serii Z Weidmüller do połączeń poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35 do okien połączeń poprzecznych zacisków WTR 2,5 i WSI 6

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Wersja
Nr zam.	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Ilość	1 ST	