

## SKMU M12 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |   |
|------------|---|
| Wersja     | SKMU PA (nakrętka kontruująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka kontruująca, M 12, 5 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| Nr zam.    | <a href="#">1772440000</a>  |
| Typ        | SKMU M12 - K GR   |
| GTIN (EAN) | 4032248130184   |
| Ilość      | 100 szt.  |

## SKMU M12 - K GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |       |                 |             |
|------------|-------|-----------------|-------------|
| Wysokość   | 5 mm  | Wysokość (cale) | 0.1968 inch |
| Masa netto | 0.9 g |                 |             |

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                                   |                         |                                    |          |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Silikon                           | Nie                     | średnica zewnętrzna                | 20.79 mm |
| Klasa palności wg UL 94           | HB                      | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C   |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                  | skok gwintu                        | 1.5 mm   |
| Halogenki                         | Nie                     | rozmiar klucza 1                   | 18 mm    |
| grubość                           | 5.00 mm                 | Dławnica kablowa                   | M 12     |
| Materiał podstawowy               | poliamid 6 (PA6 - GF30) | gwint (zewnątrzny)                 | M 12     |
| gwint (wewnętrzny)                | M 12 x 1,5              | długość gwintu                     | 5 mm     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

**SKMU M12 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

