

## WQV 95N/120N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Zdjęcie produktu



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-  
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.  
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania  
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-  
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-  
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe  
i wkręcane do złączy modułowych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, srebrno- szary, 269 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 27.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 9.5 mm
Nr zam.	<a href="#">1826900000</a>
Typ	WQV 95N/120N/3
GTIN (EAN)	4032248329953
Ilość	5 szt.



## Akcesoria

### połączenie pomocnicze



Dodatkowe złącze umożliwia utworzenie odrębnego zacisku napięcia. Można to wykorzystać na przykład do awaryjnego zasilania przed wyłącznikiem głównym lub po prostu jako dodatkowe złącze w aplikacji.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VH 36.1/8/6.4	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1967100000</a>	Seria W, Gilza separująca	
GTIN (EAN)	4032248739202		
Ilość	5 ST		