

**Q 4 WTL 6/4FF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, srebrnoszary, 41 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 2 mm
Nr zam.	<a href="#">1897130000</a>
Typ	Q 4 WTL 6/4FF
GTIN (EAN)	40322485 14106
Ilość	100 szt.

