

## WQV 10/6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-  
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.  
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania  
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-  
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-  
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe  
i wkręcane do złączy modułowych.

#### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, żółty, 63 A, Liczba biegunów: 6, Raster w mm (P): 9.90, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.55 mm
Nr zam.	<a href="#">2226500000</a>
Typ	WQV 10/6
GTIN (EAN)	4032248793761
Ilość	20 szt.

