

**THM ET DIA 55 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku M-Print® PRO pozwalają na optymalne wykonywanie znakowań.

Wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach. W przypadku etykiet THM GEW, elastyczny materiał i gruba warstwa kleju umożliwiają użycie na kanciastych lub okrągłych obiektach, np. na kablach lub wężach. Etykiety na rolce THM ET S7 mogą być stosowane do opisywania modułów Simatic 200S, S7-300 oraz S7-400 firmy Siemens. Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykietce. Opisywanie przy użyciu drukarek termotransferowych THM MultiMark lub THM MultiMark Plus

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Znaczniki kabli i przewodów, biały
Nr zam.	<a href="#">2539400000</a>
Typ	THM ET DIA 55 WS
GTIN (EAN)	4050118570168
Ilość	1000 szt.



**Rysunki**



## THM ET DIA 55 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Ilość	1 ST		