

**ZQV 4N/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączy odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączy modułowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 32 A, Liczba biegunów: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 181.7 mm
Nr zam.	<a href="#">2561580000</a>
Typ	ZQV 4N/30
GTIN (EAN)	4050118570113
Ilość	5 szt.

