

SQV 3/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączy odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączy modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, czarny, szary, 41 A, Liczba biegunów: 10, Raster w mm (P): 9.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 95 mm |
| Nr zam. | 2615070000 |
| Typ | SQV 3/10 |
| GTIN (EAN) | 4050118653915 |
| Ilość | 10 szt. |

