


## THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Znaczniki kabli i przewodów, 25.4 x 25.4 mm, biały
Nr zam.	<a href="#">2932090000</a>
Typ	THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS
GTIN (EAN)	4099986670815
Ilość	5800 szt.

## THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	0.07 mm	Głębokość (cale)	0.0028 inch
Wysokość	25.4 mm	Wysokość (cale)	1 inch
Szerokość	25.4 mm	Szerokość (cale)	1 inch
Masa netto	0.15 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	25.4 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Barwny	biały
Halogenki	Tak	Materiał podstawowy	warstwa winylu
Nadrukowane znaki	bez	Ilość na rolkę	4000

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	19 mm <sup>2</sup>
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	3 mm
Przekrój przyłącza przewodu	19 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Ilość	1 ST		