

## MOPL K31 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



seria Klippon® K, akcesoria

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 67 mm, Szerokość: 164 mm, Głębokość: 2 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	<a href="#">3073040000</a>
Typ	MOPL K31 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857974
Ilość	1 szt.

## MOPL K31 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0.0787 inch
Wysokość	67 mm	Wysokość (cale)	2.6378 inch
Szerokość	164 mm	Szerokość (cale)	6.4567 inch
Wymiar mocowania wysokość	33.5 mm	Wymiar mocowania szerokość	156 mm
Masa netto	150 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna
----------------------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Grubość materiału	2 mm	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa ocynkowana

## Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	2 mm	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa ocynkowana
Wymiar mocowania szerokość	156 mm	Wymiar mocowania wysokość	33.5 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MOPL K31 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### TS 15

seria Klippon® K, akcesoria



#### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS15X5 ST K31	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000003887</a>	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 164 mm, bez otworu podłużnego,
GTIN (EAN)	4050118652529	Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	20 ST	

### Głębokość 7,5 mm

seria Klippon® K, akcesoria



#### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS35X7.5 ST K31	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000003898</a>	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 164 mm, bez otworu
GTIN (EAN)	4050118652604	podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	20 ST	