



Zapraszamy do korzystania z zalet naszych występnie zmontowanych złącz FieldPower® ze złączami HQ zgodnymi z wymaganiami normy IEC 23570 (DESINA) w szybkim i wygodnym łączeniu zdecentralizowanych urządzeń sterujących silnikami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FieldPower®, Przewód, Metalowa obudowa, liczba żył: 4, Öflex Servo 709 CY 4G1,5 + 2x(2x0,75), PVC, Podział: 1.5 mm ² , 2 m
Nr zam.	8000005242
Typ	FPL 4G1.5C4/Q8MG/2
GTIN (EAN)	4032248997749
Ilość	1 szt.

Rysunki

