

KLIPPON K11 MOPL 0807 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, proste, Wysokość: 67 mm, Szerokość: 64 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	8000188281
Typ	KLIPPON K11 MOPL 0807 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062403
Ilość	1 szt.

KLIPPON K11 MOPL 0807 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	67 mm	Wysokość (cale)	2.6378 inch
Szerokość	64 mm	Szerokość (cale)	2.5197 inch
Masa netto	43.82 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Informacje ogólne

Grubość materiału	1.5 mm	Wskazówka montażowa	Płyta montażowa
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa
obszary zastosowania	technika instalacyjna, Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, transport		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1.5 mm	Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	7 mm
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)	DE PS24 10 160412 001ISS03
-----------------------------------	-------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		