

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Moduł połączeniowy Weidmüller jest przydatny przy przedłużaniu uszkodzonego kabla instalacji bez zapasu kabla w ograniczonej przestrzeni.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Moduł połączeniowy, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Nr zam.	8808410000
Typ	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
Ilość	1 szt.

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	112 mm	Głębokość (cale)	4.4094 inch
Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0.7874 inch
Szerokość	37 mm	Szerokość (cale)	1.4567 inch
Długość	112 mm	Długość (cale)	4.4094 inch
Masa netto	155 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna
Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

złącze 1	IDC	Przyłącze 2	IDC
Opis artykułu	Moduł połączeniowy	Barwny	szary
Podstawowy materiał obudowy	całkowicie ekranowana obudowa z metalu	Kategoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Średnica płaszczka, min.	5.5 mm	Średnica płaszczka, maks.	9.6 mm
rodzaj montażu	montaż naścienny	Ekranowanie	Stałe przyłącze ekranowe 360°, oddzielony od niego uchwyt kablowy odciążający
Stopień ochrony	IP20		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Akcesoria

Narzędzie wciskowe do kabla Twisted Pair



Narzędzie do wciskania kabli skrętkowych
Różne noże do listew przyłączeniowych
typu 110 AT&T typu 66 typu LSA Plus Krone (funkcja
cięcia standardowego i nożycowego) oraz do gniazdek
telefonicznych 630A6

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PUNCH DOWN TOOL PDT	Wersja	
Nr zam.	9013970000	Akcesoria, Narzędzie do zaciskania terminali	
GTIN (EAN)	4008190887957		
Ilość	1 ST		