

H0,25/10T GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
Nr zam.	9021010000
Typ	H0,25/10T GE
GTIN (EAN)	4008 190109103
Ilość	500 szt.
opakowanie	luzem

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.04 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor żółty	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	0.8 mm	długość powierzchni styku (L2)	6 mm
średnica kołnierza (D2)	1.8 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.25 mm
L1 in mm	10.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 24 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm	Długość odizolowania	8 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.25 mm ²	kod koloru	Telemecanique

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

