

## WQV PEN 95N/120N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-  
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.  
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania  
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-  
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-  
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe  
i wkręcane do złączy modułowych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, srebrno- szary, 269 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 27.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 9.5 mm
Nr zam.	<a href="#">9201630000</a>
Typ	WQV PEN 95N/120N
GTIN (EAN)	4032248561339
Ilość	5 szt.

