Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 65 mm, Ширина: 3 mm, V-0, KrG, с фиксатором: Да		
Заказ №	<u>0146720000</u>		
Тип	AP SAKB/C/T KRG		
GTIN (EAN)	4008190027995		
Кол.	20 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы			,	
Глубина	36.5 mm	Глубина (дюймов)	1.437 inch	
Высота	65 mm	Высота (в дюймах)	2.5591 inch	
Дирина ————————————————————————————————————	3 mm	 Ширина (в дюймах)	0.1181 inch	
Ласса нетто	9.24 g			
Температуры				
T	05.00 55.00	_	F 00 40 00	
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Гемпература при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C	
Экологическое соответств	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	кие данные			
с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
	Да	Указание по установке		
С фиксатором Общие сведения Указание по установке		Указание по установке		
Общие сведения	Да Непосредственный монтаж	Указание по установке		
Общие сведения Указание по установке	Непосредственный	Указание по установке		
	Непосредственный	Указание по установке		
Общие сведения Указание по установке Параметры системы	Непосредственный монтаж	Указание по установке		
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры	Непосредственный монтаж	Указание по установке		
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35	Непосредственный монтаж Концевая пластина	Указание по установке		
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35	Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm		монтаж	
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Характеристики материал	Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а	Указание по установке		
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Характеристики материал Сласс пожаростойкости UL 94	Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm		монтаж	
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Характеристики материал Сласс пожаростойкости UL 94	Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а		монтаж	
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Карактеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а КrG	Цветовой код	Темно-бежевый, желты	
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35 Карактеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации	Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а КrG V-0	Цветовой код ЕТІМ 7.0	Темно-бежевый, желты	
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение ТS 35 Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а КrG	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	Темно-бежевый, желты ЕС000886 ЕС000886	
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение ТS 35 Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а КrG V-0 ЕС000886 ЕС000886		Темно-бежевый, желты ЕС000886 ЕС000886 27-14-11-33	
Общие сведения Указание по установке Параметры системы Исполнение Размеры Смещение TS 35	Непосредственный монтаж Концевая пластина 22 mm а КrG V-0 ЕС000886 ЕС000886 ЕС000886	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	Темно-бежевый, желты ЕС000886 ЕС000886	

Статус каталога / Изображения