### Справочный листок технических данных

### **BFSC M4X30**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия







Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Версия	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глу- бина: 7 mm, Ширина: 7 mm, Высота: 30 mm	
Заказ №	<u>0267100000</u>	
Тип	BFSC M4X30	
GTIN (EAN)	4008190187897	
Кол.	50 Штука	

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-03-90

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты				
	_			
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	7 mm	Глубина (дюймов)	0.2756 inch	
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch	
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch	
Масса нетто	2.86 g			
Температуры				
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C			
_	40.40.00.00.00			
Экологическое соответств	ие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
	//A =0			
Дополнительные техничес	кие данные			
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	сть Нет	Вид монтажа	привинченный	
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
	WOTTON			
Параметры системы				
Исполнение	для пластины перемыч	чки		
—————————————————————————————————————	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
- шотора-				
Резьба метрическая, наружная, разі	мер4.00 mm			
Характеристики материала	1			
Основной материал	Сталь	Цветовой код	серебряный	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ECLASS 14.0

27-25-03-90

27-25-03-90

### Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Монтажная опора

Кол.



100 ST

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

 Тип
 SS M4 D 128-A 4
 Версия

 Заказ №
 0136400000
 Предохранительная шайба, Медь

 GTIN (EAN)
 4008190118143