## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

#### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (Р): 13.00, Изолированный: Нет, Ширина: 122.1 mm
Заказ №	0338800000
Тип	QL 10 SAKS1
GTIN (EAN)	4008190127039
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

DOLLE	Coores		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
F-16	2	F	0.0707 :1-
Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	122.1 mm	Ширина (в дюймах)	4.8071 inch
Масса нетто	10.45 g		
Температуры			,
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
-		топпоратура окружающом ороды	0 010 0
Экологическое соответств	ие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничес	кие данные		
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный
	ость Нет		монтаж
Общие сведения			
Количество полюсов	10	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Параметры системы			
Исполнение	для пластины перемы	чки	
Размеры			
Illos p vvv (D)	13.00 mm		
Шаг в мм (Р)	13.00 11111		
Расчетные данные			
Номинальный ток	36 A		
Характеристики материал	a		
Основной материал	Cu Zn	Цветовой код	серый
Классификации			
	FC000489	FTIM 7.0	FC000489
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489 EC000489	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000489 27-14-11-40
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000489 EC000489 27-14-11-40	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000489 27-14-11-40 27-14-11-40
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489 EC000489	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000489 27-14-11-40

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Монтажная опора

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X6 SAKS1	Версия
Заказ №	0346200000	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
GTIN (EAN)	4008190175658	
Кол.	100 ST	