

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

CLI RH 20-02 CLI R 02



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Держатель сердечника маркировки
Заказ №	0563700000
Тип	CLI RH 20-02 CLI R 02
GTIN (EAN)	4008190291136
Кол.	1 Штука



CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	28 mm
Высота	55 mm
Ширина	55 mm
Масса нетто	41.5 g

Глубина (дюймов)	1.1024 inch
Высота (в дюймах)	2.1654 inch
Ширина (в дюймах)	2.1654 inch

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да
----------	----

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	2
Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Галогены	Да
Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование

Ширина	55 mm
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Цветовой код	красный
Основной материал	Полиамид
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288
ECLASS 15.0	27-28-11-04

ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 14.0	27-28-11-04

Изображения

Пример использования

