IE-PH-V01P-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Байонетный соединительный разъем согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) из пластмассы, пустой корпус

Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Корпус для вилки с защитой от изгиба, IP67
Заказ №	<u>1012460000</u>
Тип	IE-PH-V01P-BP
GTIN (EAN)	4032248720118
Кол.	10 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			,
Глубина	126	Глубина (дюймов)	4.9606 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	32 g		
Температуры	,		
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		1 doo lan Tollinoparypa	10 070 0
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyle		
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1		
Общие данные			
Цветовой кол	прочее	Основной материал корпуса	PA UL 94 VO
Цветовой код Вил зашиты	прочее	Основной материал корпуса	PA UL 94 VO 750
Цветовой код Вид защиты Состав	прочее IP67 Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок	Основной материал корпуса Циклы коммутации	PA UL 94 VO 750
Вид защиты	IP67 Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и	-	
Вид защиты Состав Классификации	IP67 Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок	Циклы коммутации	750
Вид защиты Состав Классификации ETIM 6.0	IP67 Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок	<u>Циклы коммутации</u> ETIM 7.0	750 EC001031
Вид защиты Состав Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	IP67 Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок EC001031 EC001031	<u>Циклы коммутации</u> <u>ETIM 7.0</u> <u>ETIM 9.0</u>	EC001031 EC001031
Вид защиты Состав Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	IP67 Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок EC001031 EC001031 EC001031	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001031 EC001031 27-18-27-02
Вид защиты Состав Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	IP67 Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок EC001031 EC001031 27-18-27-02	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001031 EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02
Вид защиты Состав Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	IP67 Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок EC001031 EC001031 EC001031	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001031 EC001031 27-18-27-02

Статус каталога / Изображения



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-PH-V01P-BP

Габаритный чертеж

Изображения







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<u>1962730000</u>	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PI-RJ45-TH	Версия
Тип Заказ №	IE-PI-RJ45-TH 1962720000	Версия Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим

LWL-LC



Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2LC-MM	Версия
Заказ №	<u>1962780000</u>	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248644865	
Кол.	10 ST	
_	IE BLOLO ONA	
Тип	IE-PI-2LC-SM	Версия
Тип Заказ №	1962790000	версия Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, одномодовая
		·
Заказ №	1962790000	·





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	<u>1068990000</u>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	<u>1096180000</u>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V01P	Версия
Заказ №	<u>1965690000</u>	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653911	
Кол.	10 ST	

Статус каталога / Изображения

IE-PH-V01P-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1857440000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

LWL-SC



Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-SCRJ-SM	Версия
Заказ №	<u>1067390000</u>	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248820863	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PI-SCRJ-POF	Версия
Тип Заказ №	IE-PI-SCRJ-POF 1067410000	Версия Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF