

## HDC FLDG 16A



К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использовать промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

### Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Плоская прокладка
Заказ №	<a href="#">1044520000</a>
Тип	HDC FLDG 16A
GTIN (EAN)	4032248776962
Кол.	5 Штука

**HDC FLDG 16A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 3.17 g

**Температуры**

Предельная температура -40 °C ... 120 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Исполнение**

Типоразмер установки 5 Уплотнение NBR

Цвет (RAL) RAL 7035 BG 5

**Классификации**

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92

ECLASS 15.0 27-44-02-92