## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия







Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, бежевый, 41 mm
Заказ №	<u>1064660000</u>
Тип	WAH 120
GTIN (EAN)	4008190100797
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	34.5 mm	Глубина (дюймов)	1.3583 inch		
Высота	110.25 mm	Высота (в дюймах)	4.3405 inch		
Ширина	41 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	1.6142 inch		
Масса нетто	16.14 g	ширина (в дюимах)	1.0142 mon		
Температуры					
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		
Экологическое соответств	вие изделия		·		
D 110					
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искли				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	)			
Дополнительные техничес	кие данные				
Вид крепления	зафиксированный	Указание по установке	Непосредственный		
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	ость Нет		монтаж		
исполнение					
Общие сведения					
	Непосредственный монтаж				
<b>Общие сведения</b> Указание по установке	-				
Общие сведения	-				
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р)	монтаж 42.00 mm				
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р) Характеристики материал	монтаж 42.00 mm				
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р) Характеристики материал Основной материал	монтаж 42.00 mm  а Полиамид 66	Цветовой код	бежевый		
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р)	монтаж 42.00 mm	Цветовой код	бежевый		
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р) Характеристики материал Основной материал	монтаж 42.00 mm  а Полиамид 66	Цветовой код	бежевый		
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р) Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	монтаж 42.00 mm  па Полиамид 66 V-2				
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р) Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0	монтаж  42.00 mm  па  Полиамид 66  V-2  EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р) Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации  ETIM 6.0  ETIM 8.0	монтаж  42.00 mm  Полиамид 66  V-2  EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848 EC002848		
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р) Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	монтаж  42.00 mm  Полиамид 66  V-2  EC002848 EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 EC002848 27-14-11-92		
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р) Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	монтаж  42.00 mm  Полиамид 66  V-2  EC002848 EC002848 EC002848 27-14-11-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002848 EC002848 27-14-11-92 27-14-11-92		
Общие сведения Указание по установке Размеры Шаг в мм (Р) Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	монтаж  42.00 mm  Полиамид 66  V-2  EC002848 EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 EC002848 27-14-11-92		

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

#### Основные данные для заказа

Concentration Hammaro Ham Concentration			
Тип	WAP WFF120	Версия	
Заказ №	<u>1073000000</u>	Винтовые клеммы болтового типа, Крышка, Темно-бежевый, 2 mm	
GTIN (EAN)	4008190475260		
Кол.	20 ST		