## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

#### Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
Заказ №	<u>1080100000</u>
Тип	WSH 5
GTIN (EAN)	4008190965143
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

	_			
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
-	20		4.5054:	
Глубина	39 mm	Глубина (дюймов)	1.5354 inch	
Высота	99 mm	Высота (в дюймах)	3.8976 inch	
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch	
Масса нетто	9.75 g			
Температуры				
Гемпература хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Рабочая температура	-50 °C120 °C	Температура окружающей среды Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C			
Экологическое соответствие	н изделия			
0 0 0				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклю			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные технически	е данные			
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный	
вид крепленил	привинченный		монтаж	
Проверенное на взрывозащищенност исполнение	ь Нет	Вид монтажа	зафиксированный	
Общие сведения				
Количество полюсов	1	Указание по установке	Непосредственный	
количество полюсов	1	Указание по установке	монтаж	
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35		,	
Параметры системы				
Исполнение	для монтажных реек	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	
Размеры				
Шаг в мм (Р)	8.00 mm	Монтажное смещение	56 mm	
Характеристики материала				
	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый	
Основной материал	maropriari rronna	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
	V-0			
Класс пожаростойкости UL 94				
Класс пожаростойкости UL 94 <b>Классификации</b>	V-0	ETIM 7.0	EC001166	
Класс пожаростойкости UL 94 <b>Классификации</b> ETIM 6.0	V-0 EC001166	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001166 EC001166	
Класс пожаростойкости UL 94  Классификации  ETIM 6.0  ETIM 8.0	V-0 EC001166 EC001166	ETIM 9.0	EC001166	
Класс пожаростойкости UL 94  Классификации  ЕТІМ 6.0  ЕТІМ 8.0  ЕТІМ 10.0	V-0  EC001166 EC001166 EC001166	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001166 27-40-06-07	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0 EC001166 EC001166	ETIM 9.0	EC001166	

Дата создания 28.11.2025 05:18:57 МЕХ

## Справочный листок технических данных



Weidmüller **3** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **WSH 5**

## Технические данные

ECLASS 15.0

27-40-06-07

## Справочный листок технических данных

### **WSH 5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Шины



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

#### Основные данные для заказа

ОСНОВНЕ	ые данные для зака:	38
Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN	Версия
Заказ №	0259800000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190049300	3 mm, Латунь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0348900000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190024802	3 mm, Медь
Кол.	25 M	
Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0357400000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190169572	6 mm, Медь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Версия
Заказ №	0438000000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190080938	3 mm, Сталь
Кол.	25 M	
Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0571300000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190015039	6 mm, Медь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Версия
Заказ №	1071200000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190279172	1.2 mm, Медь
Кол.	1 M	
Тип	NSCH 1M	Версия
Заказ №	0280200000	Сборная шина (клемма), естественного цвета, Высота: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Глубина: 2 mm, Медь
Кол.	10 M	
Тип	ESCH 1 M	Версия
Заказ №	0280300000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 12 mm, Глубина: 2
GTIN (EAN)	4008190143053	mm, Сталь
Кол.	10 M	