Справочный листок технических дан-

WSH 19 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Держатель шины, Металл
Заказ №	<u>1083200000</u>
Тип	WSH 19 MT
GTIN (EAN)	4008190059538
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Poulo				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	143.3 mm	Глубина (дюймов)	5.6417 inch	
Высота	150 mm	Высота (в дюймах)	5.9055 inch	
<u>Ширина</u> Масса нетто	14.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.5866 inch	
імасса нетто	112.2 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном	85 °C	температура окружающей среды	0 040 0	
использовании, макс.				
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклю	NIGHIME		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt%			
	,			
Дополнительные технически	1е данные			
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Проверенное на взрывозащищенност исполнение	ъ Нет	Вид монтажа	привинченный	
Общие сведения				
Количество полюсов	1	Указание по установке	Непосредственный	
V	TS 35		монтаж	
Укомплектованная монтажная рейка	15 35			
Параметры системы			-	
Исполнение	для монтажных реек	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	
Размеры				
Шаг в мм (P)	8.00 mm			
	8.00 11111			
Характеристики материала				
Основной материал	Металл	Цветовой код	серый	
Класс пожаростойкости UL 94	None			
Классификации				
		ETINA 7.0	F0001166	
ETIMA C.O.	E0004400	ETIM 7.0	EC001166	
	EC001166		FC0011CC	
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001166 EC001166	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	27-40-06-07	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001166 EC001166 27-14-11-92	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-07 27-40-06-07	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC001166 EC001166	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	27-40-06-07	

Дата создания 16.11.2025 06:14:36 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

WSH 19 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Шины



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

ОСНОВНІ	ые данные для зака	34
Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN	Версия
Заказ №	0259800000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190049300	3 mm, Латунь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0348900000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190024802	3 mm, Медь
Кол.	25 M	
Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0357400000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190169572	6 mm, Медь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Версия
Заказ №	0438000000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190080938	3 mm, Сталь
Кол.	25 M	
Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0571300000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190015039	6 mm, Медь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Версия
Заказ №	1071200000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190279172	1.2 mm, Медь
Кол.	1 M	
Тип	NSCH 1M	Версия
Заказ №	0280200000	Сборная шина (клемма), естественного цвета, Высота: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Глубина: 2 mm, Медь
Кол.	10 M	
Тип	ESCH 1 M	Версия
Заказ №	0280300000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 12 mm, Глубина: 2
GTIN (EAN)	4008190143053	mm, Сталь
Кол.	10 M	