

SKMUS M20-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, M 20, 2.2 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
Заказ №	1185690000
Тип	SKMUS M20-W
GTIN (EAN)	4050118233742
Кол.	240 Штука

SKMUS M20-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	3.2 mm	Высота (в дюймах)	0.126 inch
Масса нетто	5.03 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	без содержания галогенов
Размер под ключ 1	24 mm	Толщина	3.00 mm
Кабельный ввод	M 20	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Резьба (наружная)	M 20	Резьба (внутренняя)	M 20
Длина резьбы	2.2 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		