## Справочный листок технических дан-

### **KLBUE 3-8 FM4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

#### Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоеди-	
	нения экрана	
Заказ №	<u>1252530000</u>	
Тип	KLBUE 3-8 FM4	
GTIN (EAN)	4032248112531	
Кол.	10 Штука	

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

## Технические данные

DOLLO	0			
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
F=1.5	26	[-,5,/-,-,×,]	1 0226 in ab	
Глубина Высота	26 mm 50 mm	Глубина (дюймов)	1.0236 inch 1.9685 inch	
	14.5 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	0.5709 inch	
Ширина Масса нетто	15.14 g	ширина (в дюимах)	0.5709 Inch	
	15.14 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C	
		использовании, макс.		
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	виня		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt%			
Углеродный след продукта	Производственный цикл			
Дополнительные техническ	ие панные			
HOLONIULI ON BILLIO TOXILI TOOK	по данные			
Указание по установке	TS 35	Проверенное на взрывозащищенность Нет		
Вид монтажа	зафиксированный	исполнение		
Общие сведения				
Оощие сведения				
Указание по установке	TS 35	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	
Параметры системы				
T (			T0.05	
Требуется концевая пластина	Нет	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	
Расчетные данные			_	
Расчетное сечение	8 mm²			
Характеристики материала				
		V	N	
Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	None	
Зажимаемые провода (расч	етное соединение)			
Длина зачистки изоляции	18 mm	Вид соединения	Пружинное соединение	
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	8 mm	
Диаметр кабеля, мин.	3 mm	Сечение подсоединяемого провода,	8 mm <sup>2</sup>	
		скрученный, макс.		
Сечение подсоединяемого провода,	3 mm <sup>2</sup>			

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Классификации

EC002020	ETIM 7.0	EC002020
EC002020	ETIM 9.0	EC002020
EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
27-25-01-20		
	EC002020 EC002020 27-14-11-50 27-14-11-50 27-25-01-20	EC002020 ETIM 9.0 EC002020 ECLASS 9.0 27-14-11-50 ECLASS 10.0 27-14-11-50 ECLASS 12.0 27-25-01-20 ECLASS 14.0