Справочный листок технических дан-

BLA AH 14 GR.2 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Эффективная защита, оптимизированная эргономика и закрытая конструкция:

от механизма разгрузки натяжения на подключенных проводниках и визуальная/контактная защита и помощь при отсоединении: опциональные модифицированные кожухи выполняют механическую, визуальную и тактильную функции.

Две полуоболочки надежно скрепляются, полностью закрывают штекер и обеспечивают следующие функции:

- Кабельные стяжки или интегрированные хомуты для крепления кабеля обеспечивают механизм разгрузки натяжения.
- Для маркировки используются этикетки dekafix или клейкие полоски
- Крепление бок о бок без потери полюсов и смещения шага
- Совместимость: подходит для штекеров с или без фланца или крепежного уголка
- Гибкий: 1—3 кабельных отвода, ведущие в разных направлениях, доступны в зависимости от типоразмера

Кожухи Weidmüller обеспечивают дополнительную стабильность, улучшенную идентификацию, полную совместимость и универсальность.

Результат: максимальная надежность и удобство для пользователей в любых сферах применения.

Основные данные для заказа

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, Аксес-	
	суар, Кожух, оранжевый, Количество полюсов:	
	14	
Заказ №	<u>1327760000</u>	
Тип	BLA AH 14 GR.2 OR	
GTIN (EAN)	4008190049836	
Кол.	10 Штука	
Продуктное отношение		
Упаковка	Ящик	
Статус поставки	Снято с производства	
Доступно до	2024-09-30T00:00:00+02:00	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

BLA AH 14 GR.2 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC002943

EC002943

27-44-04-92

27-44-04-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
Сертификаты				
Допуски к эксплуатации				
ROHS	Соответствовать			
JL File Number Search	<u>Сайт UL</u>			
Сертификат № (UR)	E60693			
Размеры и массы				
Масса нетто	13.2 g			
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Coorporatewar foo way no	UOLUMA.		
COCTORHUE COOTBETCTBUR ROPS REACH SVHC	Соответствует без исключения Het SVHC выше 0.1 wt%			
	THE TOUTION BINDE O, 1 WE 70			
Упаковка				
Упаковка	Ящик	Длина VPE	131.00 mm	
VPE c	104.00 mm	Высота VPE	67.00 mm	
Системные характеристики				
Серия изделия	OMNIMATE Signal — серия BLA/SLA 5.08	Шаг в мм (P) 	5.08 mm	
Шаг в дюймах (P)	0.200 "	Количество полюсов	14	
_1 в дюймах	0.200 "	Количество полюсных рядов	1	
Данные о материалах				
Изоляционный материал	PA	Цветовой код	оранжевый	
Габлица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Moisture Level (MSL)	оранжовый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал контакта	Сплав меди	
Гемпература хранения, мин.	-40 °C	 Температура хранения, макс.	70 °C	
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C	
Гемпературный диапазон монтажа, иин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C	
Номинальные характеристи	ки по IEC			
пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984			
Важное примечание	,			
Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.			
Примечания	 Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months 			
Классификации	1			
viaoonymaaynn				

Дата создания 21.11.2025 06:25:58 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

Статус каталога / Изображения

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC002943

EC002943

EC002943

27-44-04-92

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-46-04-05	ECLASS 12.0	27-46-04-05
ECLASS 13.0	27-46-04-05	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		