Справочный листок технических дан-

HEVB ASK1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Рабочий инструмент, Разъем с рычажком		
Заказ №	<u>1359500000</u>		
Тип	HEVB ASK1		
GTIN (EAN)	4008190039967		
Кол.	50 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	COOTBOTOTROPOTI				
none	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	3.17	Глубина (дюймов)	0.1248 inch		
Высота	8.2 mm	Высота (в дюймах)	0.3228 inch		
Ширина	15 mm		0.5906 inch		
Иасса нетто	0.26 g				
Гемпературы					
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Температура при длительном использовании, мин.	-50	Температура при длительном использовании, макс.	100		
—————————————————————————————————————	ие изделия		'		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклю	чения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt%				
_	,				
Дополнительные техничес	,				
Дополнительные техничес Указание по установке	кие данные Непосредственный				
Дополнительные техничест Указание по установке Общие сведения	кие данные Непосредственный				
Дополнительные техничест Указание по установке Общие сведения Указание по установке	кие данные Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж				
Дополнительные техничест Указание по установке Общие сведения Указание по установке Характеристики материала	кие данные Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж	Цветовой код	черный		
Дополнительные техничест Указание по установке Общие сведения Указание по установке Характеристики материала Основной материал	кие данные Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж		черный		
Дополнительные техничест Указание по установке Общие сведения Указание по установке Характеристики материала Основной материал	непосредственный монтаж Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж а	Цветовой код	,		
Дополнительные техничест Указание по установке Общие сведения Указание по установке Характеристики материала Основной материал Классификации	непосредственный монтаж Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж а РА 66 ЕСООО149	Цветовой код ЕТІМ 7.0	EC000149		
Дополнительные техничест Указание по установке Общие сведения Указание по установке Характеристики материала Основной материал Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж а РА 66 ЕСООО149 ЕСООО149	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	EC000149 EC000149		
Дополнительные техничест Указание по установке Общие сведения Указание по установке Характеристики материала Основной материал Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж а РА 66 ЕСО00149 ЕСО00149 ЕСО00149	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	EC000149 EC000149 21-04-50-03		
Дополнительные техническ Указание по установке Общие сведения Указание по установке Характеристики материала Основной материал Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж а РА 66 ЕС000149 ЕС000149 ЕС000149 21-01-90-90	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ЕСLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000149 EC000149 21-04-50-03 21-04-50-03		
Дополнительные техничест Указание по установке Общие сведения Указание по установке Характеристики материала Основной материал Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж Непосредственный монтаж а РА 66 ЕСО00149 ЕСО00149 ЕСО00149	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	EC000149 EC000149 21-04-50-03		