

## SCHRSA CF L/LS V2



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Заменяемая деталь
Заказ №	<a href="#">1454750000</a>
Тип	SCHRSA CF L/LS V2
GTIN (EAN)	4050118260588
Кол.	1 Штука

**SCHRSA CF L/LS V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	111 mm	Глубина (дюймов)	4.3701 inch
Высота	11 mm	Высота (в дюймах)	0.4331 inch
Ширина	71 mm	Ширина (в дюймах)	2.7953 inch
Масса нетто	29.04 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Важное примечание**

Сведения об изделии 9028500000 – Crimpfix R (до серийного номера 1036), 9028530000 – Crimpfix L (до серийного номера 1759), 9028540000 – Crimpfix LS (до серийного номера 1444)