

Изображение изделия



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 150 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 37.00, Изолированный: Нет, Ширина: 10 mm
Заказ №	1469080000
Тип	WQV 50N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359268
Кол.	5 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-11-28T00:00:00+01:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	28.8 mm	Глубина (дюймов)	1.1339 inch
Высота	84 mm	Высота (в дюймах)	3.3071 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	65.64 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Количество полюсов 3 Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для клемм

Размеры

Шаг в мм (P) 37.00 mm

Расчетные данные

Номинальный ток 150 A

Характеристики материала

Основной материал Медь луженая Цветовой код серебристо-серый

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

WQV 50N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

дополнительное соединение



Дополнительное соединение позволяет отдельно регулировать ступени напряжения. Это можно использовать, например, для аварийного источника питания перед главным выключателем или просто в качестве дополнительного соединения.

Основные данные для заказа

Тип	VN 27.4/8/6.4	Версия	
Заказ №	1967090000	W-серия, Распорная втулка	
GTIN (EAN)	4032248738700		
Кол.	5 ST		