

HDC DG 24B IP68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использовать промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
Заказ №	1525270000
Тип	HDC DG 24B IP68
GTIN (EAN)	4050118330625
Кол.	10 Штука

HDC DG 24B IP68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	2.64 g
-------------	--------

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
------------	-----------------------

Исполнение

Типоразмер установки	8	Уплотнение	Силикон
----------------------	---	------------	---------

Цвет (RAL)	RAL 3020	BG	8
------------	----------	----	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-44-02-92
-------------	-------------