Справочный листок технических дан-

WO 76/25 TP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Изображение аналогичное

Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата A4.

Основные данные для заказа

Версия	WriteOn, Маркировка проводов и кабелей, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, белый 1609760000		
Заказ №			
Тип	WO 76/25 TP		
GTIN (EAN)	4008190008789		
Кол.	1 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001530

27-40-04-01

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch	
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch	
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch	
Масса нетто	39 g			
Температуры				
Температурный диапазон вставки	-4080 °C			
Экологическое соответствие	изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Маркировочные элементы дл				
Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	70 mm ²	
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm²	Наружный диаметр провода, макс.	18 mm	
Наружный диаметр провода, мин.	6 mm	Ширина текстового поля	19.05 mm	
Высота текстового поля	25.4 mm	Наружный диаметр провода	6 - 18 mm	
Сечение соединительного провода	16 - 70 mm ²		1	
Общие данные				
Клей	Полиакрилат, клейкие	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	
Количество на лист	60	Вид печати	Чистый	
Исполнение	самоклеящийся	Ширина	76 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый	
Галогены	Да	Основной материал	Пленка виниловая	
Напечатанные символы	без	Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
Температурный диапазон вставки	-4080 °C			
Важное примечание				
Сведения об изделии	1 BAGPACK = 60 PIECES			
Классификации				
ETIM 6 O	EC001520	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 6.0	EC001530	ETTIVI /.U	EC00 1930	

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001530

EC001530

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02