

VT-TM 4/18 HF



Гильзовые держатели ТМ не содержат галогенов и практически никаких загрязняющих веществ. Гильзовые держатели снабжены этикетками ТМ-I 12 или ТМ-I 18. Они охватывают широкий спектр применения для проводов и кабельных линий. В частности, данная система подтвердила свою ценность в области организации движения транспортных потоков. Тонкая конструкция гарантирует плотную посадку на провод.

- Не содержит галогенов.
- Тонкая конструкция гарантирует плотную посадку на провод.
- ТМХ 18 для крепления кабельными стяжками (ширина 3,6 мм).

Основные данные для заказа

Версия	ТМ, Гильза x 11.4 mm, Полиэтилен НП, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 6 - 10 mm
Заказ №	1714280000
Тип	VT-TM 4/18 HF
GTIN (EAN)	4008 190332990
Кол.	500 Штука

