

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, PG 48, 12 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Заказ № | 1719260000 |
| Тип | VP 48-K54 |
| GTIN (EAN) | 4008 190352516 |
| Кол. | 5 Штука |

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|-------------|
| Высота | 4 mm | Высота (в дюймах) | 0.1575 inch |
| Длина | 16 mm | Длина (в дюймах) | 0.6299 inch |
| Диаметр | 59.3 mm | Толщина стенок, мин. | 0.5 mm |
| Толщина стенок, макс. | 11 mm | Масса нетто | 22.4 g |

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|
| Диаметр головки | 69.00 mm | Вид защиты с GWDR | IP65 |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Галогены | Нет |
| Вид защиты | IP54 | Кабельный ввод | PG |
| Основной материал | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) | Диаметр уплотнительного кольца | 59.30 mm |
| Резьба (наружная) | PG 48 | Длина резьбы | 12 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Изображения

