Справочный листок технических данных

MOFU 15/35 ZDUB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

	<u>'</u>	
Версия	Аксессуар, Монтажная опора	
Заказ №	<u>1723660000</u>	
Тип	MOFU 15/35 ZDUB	
GTIN (EAN)	4008190975531	
Кол.	50 Штука	

Справочный листок технических данных

MOFU 15/35 ZDUB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Технические данные

DOLLC	C				
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
	4.5		0.5000: 1		
Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch		
Высота	43 mm	Высота (в дюймах)	1.6929 inch		
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch		
Масса нетто	1.04 g	-			
Гемпературы					
Гемпература хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Температура храпения Температура при длительном	-50 °C	Температура окружающей среды	120 °C		
использовании, мин.	использовании, макс.		120 0		
Экологическое соответствие	е изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соотратствует баз исклю	мациа			
REACH SVHC	Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0.1 wt%				
Дополнительные техническі	е данные				
Открытые страницы	справа	Вид крепления	защелкиваемый		
Проверенное на взрывозащищенност исполнение	ь Нет	Вид монтажа	втычной		
Общие сведения					
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35, TS 15				
Параметры системы					
Исполнение	THE MOUTOWILLY POOK	Требуется концевая пластина	Да		
Укомплектованная монтажная рейка	для монтажных реек TS 35, TS 15	треоуется концевая пластина	Да		
· .	13 33, 13 13				
Размеры					
Шаг в мм (Р)	18.00 mm	Смещение TS 15	21 mm		
Смещение TS 35	2 mm				
Характеристики материала	'				
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0				
Зажимаемые провода (расче	етное соединение)				
Направление соединения	сверху	Вид соединения	Пружинное соединени		
Классификации					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 8.0					
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		

Дата создания 13.11.2025 05:59:45 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		