

## ZZE ZP2.5/4

### Изображение изделия



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

### Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Поддержка кабеля, желтый, 19.9 mm
Заказ №	<a href="#">1866220000</a>
Тип	ZZE ZP2.5/4
GTIN (EAN)	4032248480845
Кол.	25 Штука

## ZZE ZP2.5/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	5.62 mm	Глубина (дюймов)	0.2213 inch
Высота	77.8 mm	Высота (в дюймах)	3.063 inch
Ширина	19.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.7835 inch
Масса нетто	2.58 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

### Параметры системы

Исполнение	Поддержка кабеля
------------	------------------

### Характеристики материала

Основной материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	HB		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		