Справочный листок технических дан-

AP 90 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина, RS 90 оранжевый, Концевая пластина с обеих сторон, Ширина: 12.3 mm	
Заказ №	<u>1961880000</u>	
Тип	AP 90 OR	
GTIN (EAN)	4032248642434	
Кол.	20 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	19.8 mm	Глубина (дюймов)	0.7795 inch	
Высота	86.4 mm	Высота (в дюймах)	3.4016 inch	
Ширина	12.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.4843 inch	
Масса нетто	2.45 g			
Экологическое соответств	те изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без ис	СКЛЮЧЕНИЯ		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные	,			
оощие данные				
Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP00	
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет	
Данные о материалах				
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66	
Группа изоляционного материала	l	Поверхность	необработанный	
Основной материал	PA 66	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI	
Важное примечание				
Сведения об изделии	Артикул скоро станет недоступен. Не выполняйте никаких дальнейших внедрений при проектировании. В качестве альтернативы можно использовать профили серий RS 70 и 100.			
Классификации	'			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02	

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

AP 90 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



