## Справочный листок технических дан-

### IE-BP-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

#### Основные данные для заказа

Фланцевый корпус, защитный колпачок
<u>1963900000</u>
IE-BP-V04P
4032248646326
10 Штука

# Справочный листок технических данных

### IE-BP-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

<b>Сертификаты</b> Допуски к эксплуатации	·M		
Допуски к эксплуатации	رال) الا		
	C GED 02		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
Глубина	21.65	Глубина (дюймов)	0.8524 inch
Масса нетто	3.91 g		
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C70 °C		
Экологическое соответств	ие изделия		,
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Общие стандарты			
Сертификат № (cULus)	E316369		
Общие данные			<u> </u>
очно данные			
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	PA UL 94 VO	Вид монтажа	Только для использования в помещении
Вид защиты	IP67		
Классификации			
ETIM C O	50000011	ETIM 7.0	50000044
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002314 EC002314	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002314 EC002314
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002314 EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 9.0  ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 10.0  ECLASS 12.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-08

ECLASS 15.0

27-44-02-08

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

### IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



