Справочный листок технических дан-

TST 4 SAKC4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Версия	Размыкающий штекер (клемма), бежевый
Заказ №	<u>2082450000</u>
Тип	TST 4 SAKC4
GTIN (EAN)	4008190222604
Кол.	400 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
	,			
Ширина	4.95 mm	Ширина (в дюймах)	0.1949 inch	
Масса нетто	0.01 g			
Температуры	,			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением			
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	45173c19-8a33-494	7-bc2b-512a20c76dcd		
Дополнительные техниче	ские данные			
• •	***			
Вид крепления	привинченный			
Вид крепления Характеристики материал	•			
	•			
Характеристики материал	бежевый	a)		
Характеристики материал Цветовой код	бежевый			
Характеристики материал Цветовой код Зажимаемые провода (ра	та бежевый счетное соединение			
Характеристики материал Цветовой код Зажимаемые провода (ра Вид соединения Классификации	та бежевый счетное соединение Втычное соединение			
Характеристики материал Цветовой код Зажимаемые провода (рас Вид соединения Классификации ETIM 6.0	бежевый счетное соединение Втычное соединение ЕСО02018	ETIM 7.0	EC002018	
Характеристики материал Цветовой код Зажимаемые провода (рас Вид соединения Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	бежевый Счетное соединение Втычное соединение <u>EC002018</u> EC002018	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002018	
Характеристики материал Цветовой код Зажимаемые провода (рас Вид соединения Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	бежевый Счетное соединение Втычное соединение ЕСОО2018 ЕСОО2018 ЕСОО2018	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002018 27-14-11-92	
Характеристики материал Цветовой код Зажимаемые провода (рас Вид соединения Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	бежевый Счетное соединение Втычное соединение ЕСОО2018 ЕСОО2018 27-14-11-49	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002018 27-14-11-92 27-14-11-92	
Характеристики материал Цветовой код Зажимаемые провода (рас Вид соединения Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	бежевый Счетное соединение Втычное соединение ЕСОО2018 ЕСОО2018 ЕСОО2018	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC002018 27-14-11-92	
Характеристики материал Цветовой код Зажимаемые провода (рас Вид соединения Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	бежевый Счетное соединение Втычное соединение ЕСОО2018 ЕСОО2018 27-14-11-49	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002018 27-14-11-92 27-14-11-92	